

マルチストリッパ




用途 現地付けFASコネクタ・FSCコネクタの取り付け前に行う0.5mmファイバ心線の0.25mmへの被覆除去と、0.25mmファイバ心線の被覆除去の2つの機能をひとつにまとめた工具です。

- 特徴**
1. 従来それぞれの作業で別々に持たなければならなかった2つの工具を1つにまとめました。持ち運びが楽で、フレームを共有化したことにより低価格を実現しました。
 2. 専用のドロップケーブルホルダの採用により、0.5mmファイバ心線が曲がることなく付き当てのみで安定した被覆除去ができます。
 3. 心線ホルダもスライダの突起に簡単につけることができます。
 4. 0.25mmファイバ心線の被覆除去部については、従来のFAコネクタ用メカニカルストリッパと作業性は同じで、使いやすい設計になっています。

仕様


品名	寸法(mm)	重量(g)
マルチストリッパ	150×32×28	75

マルチストリッパ取扱説明




①ケーブル・心線のセット(0.5mm)
ドロップケーブルホルダまたは心線ホルダにケーブル・心線を取り付けて、マルチストリッパのスライダの突起に合わせてに乗せる。


注:ドロップケーブル外被の先端が突き当たっていることを確認する。



②0.5mm被覆除去
スライダを真っ直ぐ手前に引き、0.5mmの被覆を除去する。



③ケーブル・心線のセット(0.25mm)
FAホルダにドロップケーブルまたは心線ホルダをセットし、マルチストリッパのスライダに乗せる。



④0.25mm被覆除去
スライダを真っ直ぐ手前に引き、0.25mmの被覆を除去する。



■お問合せ先:

(東京営業所)〒107-0051 東京都港区元赤坂1-3-13

TEL:03-6406-2800 FAX:03-6406-4032

(関西営業所)〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4-5-33

TEL:06-6229-8551 FAX:06-6227-9580